



数据 205-2.5
4/20/04

ThermJet

燃烧器



型号: TJ0025

版本 2



参数	烧嘴速度	TJ0150 型
最大输入 Btu/hr (KW)	中速或高速	250,000(73)
最小输入, 空燃比一定 Btu/hr (KW)	中速或高速	25,000(7.3)
最小输入, 固定空气 Btu/hr (KW)	中速或高速	5,000(1.5)
燃气入口压力"WC(mbar) • 燃烧器入口燃气压力 (测压口 "B" 见 P3)	高速	天然气 14.0(34.9)
		丙烷 15.0(37.3)
		丁烷 15.0(37.3)
	中速	天然气 6.8(16.9)
		丙烷 7.4(18.4)
		丁烷 7.0(17.4)
空气入口压力"WC(mbar) • 最大输入功率时 15%的过剩空气量 (测压口 "A" 见 P3)	高速	天然气 17.0(42.3)
		丙烷 18.0(44.8)
		丁烷 18.0(44.8)
	中速	天然气 10.0(24.9)
		丙烷 10.0(24.9)
		丁烷 10.0(24.9)
高火时火焰长度 英寸(mm) (从燃烧室末端开始测量)	高速	天然气 12.0(305)
		丙烷 12.0(305)
		丁烷 13.0(330)
	中速	天然气 14.0(356)
		丙烷 14.0(356)
		丁烷 14.0(356)
最大火焰喷出速度 ft/s (m/s) • 最大输入功率时 15%的过剩空气量	高速	500(152)
	中速	250(76)
火焰监测	U.V. 监测器适合于所有类型燃烧室 火焰棒监测只适合不锈钢材质或者 SiC 材质的燃烧室	
燃料	天然气、丙烷、丁烷, 对其他类型混合燃气,请与 Eclipse 公司联系确认孔板尺寸	

- 所有数据都是实验室的测定数据, 并且测定工况是炉膛压力为 0, 不同的炉膛尺寸和工况条件, 以上数据可能有所不同。
- 所有的数据都是根据标准的燃烧室尺寸得到的, 改变燃烧室尺寸将会改变相关性能和压力。
- 所有输入均按燃料的高热值计算。
- Eclipse 保留对自己产品的构造和组成在任何时候进行修改的权利, 对已经售出的产品, 不承担进行相应更新的义务。
- 管件布置会影响孔板流量计的读数, 所有数据都是从管道布置合格的燃烧系统上得到的。


性能曲线



- 中速燃烧室的修正系数为1.2。
比例燃烧：任何输入时的烟气中氧含量都为3%
燃烧器排放受以下条件影响：
- 燃料类型
 - 助燃空气温度
 - 燃烧速度
 - 炉膛条件
 - 过剩空气量
- 对其他排放指标，请咨询天时燃烧器公司




尺寸及说明 英寸 (mm)





不带燃烧室的燃烧器重量：17.9磅 (8.1kg)

燃烧室



烟气排放口直径：高速： $\phi 0.98$ (25.0)
中速： $\phi 1.26$ (32.0)



合金管 (AISI 310)
重量：2.1 磅 (0.95 kg)
最高炉膛温度：1,750°F (950°C)



碳化硅管
重量：3.6 磅 (1.63 kg)
最高炉膛温度：2,500°F (1371°C)



耐火砖 (W1330SS块)
重量：14 磅 (6.35 kg)
最高炉膛温度：2,800°F (1538°C)

测压口位置

